

# 広告索引(五十音順)

<2025年3月号>

<ア>

アドバンスト・ナノ・テクノロジー(株) …… 後付1  
 ☆(株)ENEOSマテリアル …… 前付5  
 大川原化工機(株) …… 表紙2

<タ>

月島環境エンジニアリング(株) …… 表紙4  
 ☆東ソー(株) …… 前付6  
 ☆東洋エンジニアリング(株) …… 前付7  
 ☆(株)豊田中央研究所 …… 前付7

<ハ>

(株)ファンクショナル・フルイッド …… 表紙3  
 ★富士電機(株) …… 前付1

<カ>

関西化学機械製作(株) …… 前付10

(株)トリニティーラボ …… 表紙2

<マ>

☆三菱ガス化学(株) …… 前付8  
 ☆三菱ケミカルエンジニアリング(株) …… 前付9

<サ>

☆JSR(株) …… 前付5  
 ☆住友ベークライト(株) …… 前付6  
 ☆綜研化学(株) …… 前付3

<ナ>

☆日油(株) …… 前付8  
 日本精密科学(株) …… 後付2

<ヤ>

★☆UBE(株) …… 前付2

<ラ>

☆(株)レゾナック …… 前付4

★…広告特集「令和6年度化学工学会技術賞」の参加会社です。  
 ☆…広告特集「就職活動ガイド」の参加会社です。

本誌への広告は一手取扱の



中外へ

東京 TEL.03-3255-8411 FAX.03-3255-8412  
 大阪 TEL.06-6260-1791 FAX.06-6260-1540  
 名古屋 TEL.052-242-2510 FAX.052-242-2513  
 URL: <http://www.chugai-ad.co.jp/>

## 破碎・分散・乳化・混練/湿式ジェットミル/LSU 2010-P16

電池素材、電子材料、ハイブリッド素材、FPDコート材、インク、医薬・化粧品基材

■原理<キャビテーション>■

湿式ジェット・ミル【ナノメーカー】は、超高压ノズルジェットによるキャビテーションの剪断・衝撃力で、ナノサイズの破碎、分散や様々なスラリーの均一混練処理を可能にした装置です。

■特長<簡便・高耐久性>■

- メディアレス：低粘度から高粘度までの処理対象物を、コンタミフリー・短時間で処理することができます。
- 密閉系：窒素やその他のガス雰囲気での処理が簡単に行えます。
- 圧力制御：サーボ油圧による圧力制御で試料の粘度や濃度に影響されず、設定した圧力で処理することが出来ます。また、200MPa処理時の加圧時間が約2.5秒と長く、効率的に均一処理が出来ます。
- 可変吸入速度：吸入速度を0~100%(40mm/sec)まで任意に設定でき、高粘度の試料の処理を考慮した設計です。
- 逆止弁・高圧シール：高粘度対応、摩耗やシール性の耐久性の向上など、各所に独自の設計が施されています。

高粘度材料分散処理が可能です。

■主な仕様■

- 処理圧力：200MPa(常用最大)
- 処理流量：10L/Hr(200MPa時)
- 外形寸法：700mm(W)×700mm(D)×1,250mm(H)
- 重量：約140kg
- 消費電力：約1.5kW/三相200V、20A以上(電源)

■主な用途■

電池素材(太陽電池、燃料電池、二次電池)、電子材料、ハイブリッド素材(無機+有機)、FPDコート材、インク、無機スラリーの流動化、医薬・化粧品基材、CMPスラリー



ナノメーカー  
LSU 2010-P16



### アドバンスト・ナノ・テクノロジー株式会社

〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡 4-13-24  
 Tel:048-485-2738 / Fax:048-485-2747

Mail: [ant-jp.info@ant-jp.com](mailto:ant-jp.info@ant-jp.com) URL: <http://www.ant-jp.com/>

**NS**

NIHON SEIMITSU KAGAKU CO.,LTD

# NS pump

High pressure plunger Pumps

高品質

高精度

高耐圧



KX504型

KX204型

NRX04型

## 日本精密科学のプランジャーポンプが、さらに使いやすくなりました！

### KX型とNRX型がリニューアル！

- フロントパネルLEDが4桁表示に……………➔
- 流量設定が1/10000ステップに
- 最小流量、0.1  $\mu$ l/minに (KX204-001型)
- 高耐圧、最大60MPa (KX504-010型)
- USB接続でデジタル通信可能に
- 外部入出力信号がカスタマイズ可能に



外部入力信号 : Analog DC1-5V/4-20mA, Start/Stop (Momentary (Default) Alternate変更可能※)  
EMGY Brake (Momentary)

: Digital USB (RS232C変更可能※)

外部出力信号 : Analog DC1-5V (Default) (DC0-5V変更可能※)

電 源 : AC100V3A (KX504・804 : 6A) (AC200V変更可能※)

※…変更可能部分はオプション対応になります。(一部有償)ご注文前に選択願います。

日本精密科学株式会社

●詳細は…

日本精密科学

検索

<http://www.nihon-exa-sci.com>

〒173-0011 東京都板橋区双葉町25-10 TEL.03-3964-1198 (代) FAX.03-3964-1199 e-mail:info@nihon-exa-sci.com

# 「水と空気」の機能性


## 射出成形とダイキャスト成形の生産環境を最適化

ファンクショナル・フルイッドは、水に起因する様々な障害を防止し、高効率で安定した冷却工程、製品精度の向上、省エネルギー推進を目的とした製品を提供しています。「水と空気」の機能性を追求し、生産環境の改革を通じて、お客様の生産技術の向上と、社会課題の解決に貢献します。

NEW

### ■ 遠隔監視システム

冷却水を遠隔監視し、安定生産と省人化を実現。



### ■ 射出成形用二次冷却システムUWT-1000WHX



 **Functional Fluids**

株式会社ファンクショナル・フルイッド

〒550-0004 大阪市西区靱本町1-4-5 千代田ビルアネックス5F

Tel: 06-6445-5433 Fax: 06-6445-5432

info@functional-fluids.co.jp <http://www.functional-fluids.co.jp>



# TSKE

月島環境エンジニアリング(株)は、半世紀以上におよぶプラスチック充填物、テラレット®の実績を踏まえ金属充填物、タワーインターナル等、マストランスファー製品を提供致します。

性能の優れたテラレット®第3ファミリーに最小サイズ、S-S型が加わり、ラボ機、パイロット装置からのスケールアップが一層容易になりました。


## テラレットラインナップ

種類 項目	S-S		S-O			S			S-II			M			L			L-II			LL		
	PE	PP	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC
外径 (mm)	35		47			51			59			73			95			145			145		
高さ (mm)	11		19			19			19			27.5			37			48			48		
表面積 (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	230		185			180			150			127			94			100			65		
空間率 (%)	88		88			89			92			89			90			93			95		

### 第1ファミリー

### 第3ファミリー

### 第2ファミリー



S-O型の形状は立体商標を取得致しました。

■お問合せ、お引合いは下記までご連絡下さい。また、当社ホームページからも関連情報をご覧頂けます。

## TSKE 月島環境エンジニアリング株式会社

<https://www.tske.co.jp>

技術サービス部  
充填物グループ

〒104-0053 東京都中央区晴海3-5-1  
TEL:03-6758-2313/FAX:03-6758-2325

九州グループ

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1 小倉興産KMMビル710号  
TEL:093-533-8122/FAX:093-533-8123